

# НОВИНКА!

- ✓ ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ✓ СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
- ✓ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

## СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

### С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАЩИТНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

(РАЗМЕРЫ ПО ISO)






www.ntn-snr.com



With You

Металлические защитные пластины на обеих сторонах  
**100% взаимозаменяемость**  
со стандартными открытыми подшипниками



	 Стандартный сферический роликовый подшипник (SRB)	 Сферический роликовый подшипник с защитными пластинами (SRB ZZ)	 Сферический роликовый подшипник с уплотнениями (SRB EE)
Размеры	ISO	ISO	Специальные
Степень защиты	0	+*	++
Удержание смазки	0	+	++
Устойчивость к температурам	от -40°C до +200°C	от -40°C до +200°C	от -10°C до +120°C
Предельная скорость	++	++	+
Грузоподъемность		Такая же	
Регулировка зазора в процессе монтажа	ДА	ДА	НЕТ
Возможен внутренний контроль	ДА	ДА	НЕТ
Втулка и гайка	Стандартные	Стандартные	Специальные

\* Защита только от твердых частиц - не жидкостей.

Настоящий документ является собственностью NTN-SNR ROULEMENTS. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону.

NTN-SNR ROULEMENTS не несет ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских

разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе.

© NTN-SNR ROULEMENTS, Международное авторское право 2018.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Anancy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

www.ntn-snr.com



With You

